



**URZĄD REJESTRACJI
PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH**

AL. JEROZOLIMSKIE 181C; 02-222 WARSZAWA; TEL. +48 22 492-11-00; FAX +48 22 492-11-09
NIP 521-32-14-182 REGON 015249601

UR.BAG.AGZ.26.08.2018.SC.02

Warszawa, 25 października 2018 r.

**Wykonawcy zainteresowani uczestniczeniem
w przetargu nieograniczonym
numer referencyjny: UR.BAG.AGZ.26.08.2018.SC**

DOTYCZY:

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równoważność kwoty 144 000 euro, w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie: DOSTAWA URZĄDZEŃ SKANUJĄCYCH I DRUKUJĄCYCH, PRZEZNACZONYCH DO SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO ZARZĄDZANIA DOKUMENTAMI (EZD) / DOSTAWA KOMPUTERÓW STACJONARNYCH I PRZEŃOŚNYCH

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, jako zamawiający w ww. postępowaniu, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) i pkt 11.2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) zawiadamia, że w dniu 24 października br. wykonawca skierował następujące pytania dotyczące specyfikacji skanerów, drukarek termotransferowych oraz czytników kodów kreskowych, stanowiących elementy dostawy w ramach ZADANIA NR 1, określone w pkt 1 załącznika nr 1 do SIWZ:

Dot. wysokowydajnych skanerów dokumentów (biurkowych) – 7 sztuk identycznych

1. Czy Zamawiający dopuści skaner z ADF, którego wilgotność względna mieści się w 20-80%, jest to niewielka różnica, a pozwoli zaoferować szerszą gamę profesjonalnych skanerów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza skaner pracujący w warunkach wilgotności 20-80%.

2. Zamawiający wymaga, aby skaner a ADF, miał czujniki podwójnego pobrania, funkcja podwójnego pobrania (pominięcie ręczne). Proszę o wyjaśnienie, czy powyższa funkcjonalność może być używana poprzez dołączone do skanera oprogramowanie?

Odpowiedź: Ww. funkcjonalność może być realizowana przez dołączone do skanera oprogramowanie.

Dot. wysokowydajnych skanerów dokumentów (biurkowych) ze skanowaniem płaskim – 2 sztuki identyczne

3. Czy Zamawiający dopuści skaner z ADF, którego wilgotność względna mieści się w 20-80%, jest to niewielka różnica, a pozwoli zaoferować szerszą gamę profesjonalnych skanerów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza skaner pracujący w warunkach wilgotności 20-80%.

4. Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które zeskanuje „wstęga-minimum 210 mm x 5000 mmm” na automatycznym podajniku ADF? Skanowanie tak długich dokumentów jako jednej strony na skanerze płaskim wymagałoby scalenia wielu obrazów w jeden co wymagać będzie dokonania dodatkowych ustawień i konfiguracji w aplikacji skanera?

Odpowiedź: Zamawiający wcześniej dokonał stosownej zmiany.

5. Czy Zamawiający dopuści skaner, który skanuje dokument A4 w rozdzielczości 200 dpi poniżej 2 sekund?

Odpowiedź: Zamawiający wcześniej dokonał stosownej zmiany.

6. Czy Zamawiający dopuści urządzenie, którego zużycie energii jest 45W utrzymując pozostałe wymagania trybu uśpienia i trybu gotowości 0,5W?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza urządzenie o zużyciu energii maksymalnie 45 W w trybie pracy, maksymalnie 3 W w trybie uśpienia i maksymalnie 0,5 W w trybie gotowości.

7. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wadze 9 kg? Skanery Z szybkość charakteryzują się tym, że waga jest wyższa niż skanera wyposażonego tylko w podajnik ADF?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza urządzenie o wadze maksymalnej 9,0 kg.

8. Czy Zamawiający dopuści skaner o wymiarach 235/305/579 mm (wysokość/szerokość/głębokość)? Wedle naszej wiedzy, nie ma na rynku skanera płaskiego o wymiarach, które podał Zamawiający.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza skaner o sumie wymiarów wysokość+długość+szerokość maksimum 1200 mm.

9. Zamawiający wymaga, aby skaner a ADF, miał czujniki podwójnego pobrania, funkcja podwójnego pobrania (pominięcie ręczne). Czy powyższa funkcjonalność może być używana poprzez dołączone do skanera oprogramowanie?

Odpowiedź: Ww. funkcjonalność może być realizowana przez dołączone do skanera oprogramowanie.

Dot. termotransferowych drukarek etykiet – 40 sztuk identycznych

10. Czy zamawiający dopuści drukarkę o masie 2,3 kg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza drukarkę o masie maksymalnej 3,0 kg.

11. Czy zamawiający dopuści drukarkę wymiarach 254 x 202 x 177 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza drukarkę o sumie wymiarów wysokość+długość+szerokość maksimum 640 mm.

Dot. przewodowych czytników kodów kreskowych – 30 sztuk identycznych

12. Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie interface, który ma być wykorzystywany, skaner przewodowy może jednocześnie korzystać z jednego kabla który będzie determinował typ połączenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że podstawowym typem połączenia będzie połączenie USB.

13. Czy zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach 6,6 x 16,5 x 9,9 cm i wadze wynoszącej 161,6 g? Gwarantuje to otrzymanie ergonomicznego oraz wyposażonego w najnowszą technologię odczytu urządzenia nowej generacji.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza czytnik o sumie wymiarów wysokość+długość+szerokość maksimum 340 mm i wadze maksymalnej 200 g.

Dot. bezprzewodowych czytników kodów kreskowych – 10 sztuk identycznych

14. Czy zamawiający dopuści urządzenia o wymiarach 7 x 18,6 x 9,8 cm i wadze wynoszącej 224 g? Gwarantuje to otrzymanie ergonomicznego oraz wyposażonego w najnowszą technologię odczytu urządzenia nowej generacji.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza czytnik o sumie wymiarów wysokość+długość+szerokość maksimum 360 mm i wadze maksymalnej 250 g bez bazy.

Powyższe informacje stanowią integralną część SIWZ i zostały zamieszczone na stronie bip.urpl.gov.pl/pl → ZAMÓWIENIA PUBLICZNE → POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA ORAZ PROCEDURY SZCZEGÓLNE WG PRZEPISÓW USTAWY - PRAWO ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH → (08/2018) DOSTAWA URZĄDZEŃ SKANUJĄCYCH I DRUKUJĄCYCH, PRZEZNACZONYCH DO SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO ZARZĄDZANIA DOKUMENTAMI (EZD) ORAZ DOSTAWA KOMPUTERÓW STACJONARNYCH I PRZENOŚNYCH. Zmiany w zakresie wymagań dot. skanerów, drukarek i czytników w ramach ZADANIA NR 1 zostały uwzględnione w pliku „20181025 formularze_zalaczniki nr 1-4 do SIWZ - aktualizacja”, zamieszczonym pod adresem <http://bip.urpl.gov.pl/pl/082018-dostawa-urz%C4%85dze%C5%84-skanuj%C4%85cych-i-drukuj%C4%85cych-przeznaczonych-do-systemu-elektronicznego-0>.

Jednocześnie zamawiający zawiadamia o przedłużeniu terminu składania ofert.

Zapraszamy do składania ofert w terminie upływającym w dniu **30 października 2018 r. o godzinie 10:00**.