



**Urząd Rejestracji  
Produktów Lekczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych**

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa tel. +48 22 492-11-00, fax +48 22 492-11-09  
NIP 521-32-14-182 REGON 015249601

**Biuro Administracyjno-Gospodarcze**  
BAG-AGW.043.10.2019

Warszawa, 2019-04-24

**Zapytanie ofertowe**

w sprawie zamówienia, do którego nie stosuje się ustawy – Prawo zamówień publicznych\*

Urząd Rejestracji Produktów Lekczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (dalej „Urząd” lub „zamawiający”) zaprasza do składania ofert w przedmiocie:

**dostawa/zakup części zamiennych, podzespołów i akcesoriów przeznaczonych do komputerów.**

Przedmiot i zakres zamówienia: określone w formularzu OFERTA, zawierającym zestawienie produktów

Miejsce dostarczenia produktów: siedziba zamawiającego

Termin wykonania / termin odbioru przez zamawiającego: **14 dni od dnia zawarcia umowy**

Zapytanie ofertowe kierowane jest do wykonawców posiadających doświadczenie zawodowe oraz dysponujących wykwalifikowanymi osobami, które zapewniają realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości dostaw.

Sposób obliczenia ceny: liczba zamawianych produktów, pomnożona przez zaoferowane ceny jednostkowe z uwzględnieniem należnego podatku od towarów i usług (VAT) w ramach podsumowania tabeli zamieszczonej w formularzu OFERTA. Wykonawca oferuje i wycenia dostawę wszystkich produktów stanowiących cały asortyment zamówienia. Zamawiający nie uwzględnia oferty, w której wykonawca nie podał ceny/wartości dot. jakiegokolwiek produktu. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Na terenie kompleksu Adgar Park West postój do 15 minut jest bezpłatny. Każda rozpoczęta godzina po upływie bezpłatnego czasu kosztuje 6,00 zł dla parkingu podziemnego oraz naziemnego (zewnątrznego).

Ewentualne **wyjaśnienia** uzyskać można na 3 dni przed upływem składania ofert, kontaktując się pocztą elektroniczną na adres [zbigniew.buczek@urpl.gov.pl](mailto:zbigniew.buczek@urpl.gov.pl)

**Oferty** prosimy składać na załączonym formularzu, w terminie **do 6 maja 2019 r.** przesyłając odwzorowanie cyfrowe (skan) OFERTY pocztą elektroniczną jednocześnie na adresy:

**[zbigniew.buczek@urpl.gov.pl](mailto:zbigniew.buczek@urpl.gov.pl) oraz [zampubl@urpl.gov.pl](mailto:zampubl@urpl.gov.pl)**

Wpłynięcie oferty zostanie niezwłocznie potwierdzone danemu wykonawcy pocztą elektroniczną, co nie stanowi zawarcia umowy.

Wykonanie zamówienia zostanie powierzone wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę za wykonanie zamówienia i przyjął wymagania zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji w celu ustalenia ostatecznej ceny, z wybranymi wykonawcami, którzy złożyli oferty oraz spełniają wymagania w zakresie właściwości podmiotowej i przedmiotu zamówienia.

\* Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

**OFERENT/WYKONAWCA**

nazwa, siedziba, adres,  
NIP, REGON, e-mail, telefon

**OFERTA****ZAMAWIAJĄCY**

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych,  
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych  
02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181C

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe (BAG-AGW.043.10.2019) dot. zamówienia w przedmiocie

**dostawa/zakup części zamiennych, podzespołów i akcesoriów przeznaczonych do komputerów**  
składamy ofertę na wykonanie ww. zamówienia **za całkowitą cenę brutto** ..... PLN,  
(słownie złotych: .....)

w tym kwota należnego podatku od towarów i usług (VAT) ..... PLN,

co wynika z zestawienia Produktów:

poz.	Produkt	cena jednostkowa netto (PLN)	liczba (szt.)	wartość brutto (PLN) z VAT
1	dysk SSD 2,5" 256GB SATA3; prędkość odczytu/zapisu $\geq 500$ MB/s / 500 MB/s ..... (producent, model, typ)		100	
2	dysk SSD SATA III 2,5 cala 500 GB, prędkość odczytu/zapisu $\geq 500$ MB/s / 500 MB/s ..... (producent, model, typ)		15	
3	dysk twardy 4TB 3,5" MTBF $\geq 1000000$ h, SATA3, cache $\geq 64$ MB, przeznaczony do NAS ..... (producent, model, typ)		6	
4	DDR4 8GB 2133 CL15 kompatybilne z Lenovo ThinkCentre M900 S16M00 ..... (producent, model, typ)		50	
5	napęd internal DVD-RAM 5,25" dual layer, SATA ..... (producent, model, typ)		20	
6	adapter/mostek SATA – USB 3.0 z zasilaczem ..... ..... (producent, model, typ)		5	
7	moduł CISCO SFP-10G-SR lub zamiennik ..... ..... (producent, model, typ)		20	
8	moduł światłowodowy DS-SFP-FC8G-SW lub zamiennik ..... ..... (producent, model, typ)		10	
9	pendrive 32GB USB 3.0; odczyt $\geq 150$ MB/s, zapis $\geq 50$ MB/s; dł.30-60 mm, szer.15-20 mm, wys.6-12 mm ..... (producent, model, typ)		30	
10	zestaw słuchawkowy z mikrofonem, nauszne/wokółuszne, składane, jack 3,5 mm, regulacja głośności, etui ochronne ..... (producent, model, typ)		20	
11	bateria do laptopa Lenovo ThinkPad X220; product ID: 4290xxx; min. 6600 mAh, 10,8V (11,1V), z zabezpieczeniem przed głębokim rozładowaniem i przeładowaniem ..... (producent, model, typ)		13	
12	bateria do laptopa Lenovo ThinkPad T520; product ID: 4242xxx; min. 6600 mAh, 10,8V (11,1V), z zabezpieczeniem przed głębokim rozładowaniem i przeładowaniem ..... (producent, model, typ)		10	
13	klawiatura zgodna z PC, niskoprofilowa, przewodowa, przewód o długości 1,8-2,0 m (bez stosowania przedłużaczy) zakończony wtykiem USB typ A bez stosowania adapterów, 104 „ciche” klawisze (wydzielone klawisze numeryczne) w układzie QWERTY, całość koloru czarnego, grafitowego lub zestawienie tych kolorów ..... (producent, model, typ)		40	
14	mysz komputerowa przewodowa laserowa o rozdzielczości min. 1000 dpi, przewód o długości 1,8-2,0 m (bez stosowania przedłużaczy) zakończony wtykiem USB typ A, wyposażona w min. 3 przyciski i rolkę przewijania; 1 przycisk sprzężony z rolką, całość koloru czarnego, grafitowego lub zestawienie tych kolorów ..... (producent, model, typ)		40	
15	kamera IP do montażu sufitowego i ściennego; czułość 0,01 Lux@(F1.2, włączone AGC), 0 Lux z IR lub lepsze, zasięg podczerwieni min. 15 m, obiektyw 2.8 mm; kąt widzenia min. 90°; kompresja H.264+/ H264/MJPEG; szybkość odświeżania 60Hz@1920x1080, interfejs komunikacyjny RJ-45 Ethernet; zasilanie 12V, PoE(802.3af – w zestawie niezbędne wyposażenie; detekcja ruchu; protokoły: TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS,FTP, DHCP, DNS; pamięć sieciowa: NAS ..... (producent, model, typ)		2	

16	napęd DVD-RW zewnętrzny 5,25", połączenie do komputera: USB 2.0 Typ A; prędkości zapisu/odczytu minimum x16 / x24; obsługiwane formaty: DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD-R DL, DVD+R DL, DVD-ROM, DVD-Video, Video CD; standardy zapisywanych płyt: DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, CD-R, CD-RW, CD-DA, CD-TEXT, DVD-ROM, DVD-Video, CD-ROM, Video CD ..... (producent, model, typ)	10	
17	przewody LC/LC duplex MM 50/125 OM3 dł. 10 m	15	
18	przewody LC/LC duplex MM 50/125 OM3 dł. 5 m	20	
19	przewody LC/LC duplex MM 50/125 OM3 dł. 3 m	20	
20	przewody LC/LC duplex MM 50/125 OM3 dł. 2 m	20	
21	patchcordy kolorowe do serwerowni UTP linka dł. 15 m, kat. 5e szary	20	
22	patchcordy kolorowe do serwerowni UTP linka dł. 5 m, kat. 5e żółte	20	
23	patchcordy kolorowe do serwerowni UTP linka dł. 10 m, kat. 5e niebieskie	20	
24	patchcordy kolorowe do serwerowni UTP linka dł. 7 m, kat. 5e zielone	20	
25	adapter/konwerter D-Sub (wtyk) – HDMI (gniazdo)	5	
26	kabel konwerter DisplayPort DP – VGA FULL HD dł. 1,8 m	5	
27	adapter mini HDMI – HDMI	5	
28	adapter Mini DisplayPort (wtyk) – HDMI (gniazdo)	5	
29	adapter DisplayPort (wtyk) – HDMI (gniazdo)	10	
30	adapter HDMI (wtyk) – VGA (gniazdo)	10	
31	kabel HDMI dł. 1,8 m	20	
32	kabel HDMI dł. 15,0 m	5	
33	złącze męskie (wtyk) 8P8C (RJ45) bezbarwne	200	
<b>cena całkowita (Σ poz. 1-33)</b>			

**Uwaga:** W poz. 1 dopuszcza się oferowanie maksymalnie trzech rodzajów dysków, które pochodzą od różnych producentów, **pod warunkiem, że każdy z ww. rodzajów dotyczy dysków identycznych.** W takim przypadku proszę rozpisać poz. 1 jako poz. 1a, 1b, 1c wpisując odpowiednie dane, w tym liczby, ceny i wartości, w odniesieniu do poszczególnych rodzajów dysków, zachowując sumaryczną liczbę 100 szt. **Pozostałe pozycje asortymentu podlegają oferowaniu i dostarczeniu jako identyczne pod względem: producent, model, typ.**

- Oświadczamy, że posiadamy zdolność techniczną lub zawodową i dysponujemy wykwalifikowanymi osobami, które zapewniają realizację zamówienia z należytą starannością w celu uzyskania odpowiedniego poziomu jakości dostaw.
- Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
- Oświadczamy, że udzielimy 3-letniej gwarancji na wszystkie Produkty sprzedane zamawiającemu, licząc od dnia ich odbioru przez zamawiającego bez zastrzeżeń, a także ww. Produkty podlegają rękojmi za wady przez okres 3 lat od dnia odbioru Produktów przez zamawiającego bez zastrzeżeń.
- Zapoznaliśmy się z postanowieniami (wzorem) umowy, które przedstawiono wraz z zapytaniem ofertowym, a w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach podanych we wzorze, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
- Uważamy się za związanych tą ofertą w terminie do 31 maja 2019 r.
- Przyjęliśmy do wiadomości informacje udostępnione wraz z zapytaniem ofertowym, w zakresie wynikającym z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
- Wyrażamy zgodę na zamieszczenie przez zamawiającego na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, zawartych w ofercie danych oferenta/wykonawcy oraz ceny lub cen.

.....  
miejsowość, data

.....  
podpis oferenta/wykonawcy, pieczęć firmowa