



**Urząd Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych**

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa tel. +48 22 492-11-00, fax +48 22 492-11-09
NIP 521-32-14-182 REGON 015249601

Biuro Administracyjno- Gospodarcze
BAG-AGG.230.8.2022.

2022-06-20

Zapytanie ofertowe

w sprawie zamówienia, do którego nie stosuje się ustawy – Prawo zamówień publicznych*

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (dalej **zamawiający**) zaprasza do składania ofert w przedmiocie: **sukcesywne dostawy artykułów biurowych oraz dostawa teczek wiązanych białych wykonanych z kartonu.**

Opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w formularzu OFERTA. **Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, odrębnie w odniesieniu do ZADANIA NR 1 oraz ZADANIA NR 2.**

Termin i sposób wykonania/dostawy: ZADANIE NR 1 – sukcesywnie przez 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy albo do czasu wyczerpania wartości brutto umowy; ZADANIE NR 2 – 30 dni od dnia zawarcia umowy.

Sposób obliczenia ceny: zgodnie z zestawieniem zamieszczonym w formularzu OFERTA, odpowiednio dla ZADANIA NR 1 oraz ZADANIA NR 2. Wykonawca określa ceny jednostkowe netto oraz wartości brutto, w których **uwzględnia całkowity koszt** (w tym transport i rozładunek) dotyczący dostarczenia artykułów biurowych i teczek wiązanych białych z kartonu do pomieszczeń wskazanych przez zamawiającego w budynku położonym w Warszawie, Al. Jerozolimskie 181C. Dla każdej pozycji w tabeli wykonawca oblicza sumę iloczynów z uwzględnieniem podatku od towarów i usług, jako wartość brutto, a w podsumowaniu pozycji podaje całkowitą cenę brutto. **Wykonawca oferuje i wycenia dostawę wszystkich produktów stanowiących cały asortyment zamówienia (ZADANIA).** Zamawiający nie uwzględnia oferty, w której wykonawca nie podał ceny/wartości dotyczącej jakiegokolwiek produktu.

Na terenie kompleksu Adgar Park West postój do 15 minut jest bezpłatny. Każda rozpoczęta godzina po upływie bezpłatnego czasu kosztuje 6,00 zł dla parkingu podziemnego oraz naziemnego (zewnątrznego).

Zapytanie ofertowe kierowane jest do oferentów/wykonawców posiadających zdolność techniczną i zawodową oraz dysponujących wykwalifikowanymi osobami, które zapewniają realizację zamówienia w sposób należyty, na odpowiednim poziomie jakości dostaw.

OFERTĘ składa się na załączonym formularzu za pośrednictwem platformy elektronicznej dostępnej pod adresem <https://urpl.ezamawiajacy.pl>, w terminie upływającym w dniu **27 czerwca 2022 r. o godzinie 12:00.**

Wykonawca składa OFERTĘ w postaci elektronicznej jako odwzorowanie cyfrowe (skan) z własnoręcznym podpisem albo (alternatywnie) poświadczoną podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji wykonawcy. Zaleca się składanie na platformie dokumentów w formacie pdf, po ich podpisaniu e-podpisem w formacie PAdES.

Ewentualne wyjaśnienia można uzyskać najpóźniej na 2 dni przed upływem składania ofert, kontaktując się poprzez ww. platformę lub pocztą elektroniczną na e-mail: anna.kamińska@urpl.gov.pl

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Złożenie/zamieszczenie oferty na ww. platformie lub potwierdzenie wplynięcia oferty nie stanowi zawarcia umowy.

Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który zaoferował **najniższą całkowitą cenę** za wykonanie zamówienia (ZADANIA) oraz przyjął wymagania zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym i we wzorze umowy, sformułowanym odpowiednio do ZADANIA NR 1 i ZADANIA NR 2.

Zamawiający może prowadzić negocjacje w celu ustalenia ostatecznej ceny, z wybranymi wykonawcami, którzy złożyli oferty oraz spełniają wymagania w zakresie właściwości podmiotowej i przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru oferty, w szczególności gdy taki wybór nie leży w interesie zamawiającego, brak jest środków na sfinansowanie zamówienia lub ponowienie zapytania ofertowego zapewni wyższy poziom konkurencyjności w tej procedurze.

* Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm.)

OFERENT/WYKONAWCA

*nazwa, siedziba, adres,
NIP, REGON, e-mail, telefon*

O F E R T A**ZAMAWIAJĄCY**

**Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181C**

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe (BAG-AGG.230.8.2022.) dotyczące zamówienia w przedmiocie:
sukcesywne dostawy artykułów biurowych oraz dostawa teczek wiązanych białych wykonanych z kartonu

składamy ofertę częściową na wykonanie ww. zamówienia w zakresie:

ZADANIE NR 1 za całkowitą cenę brutto () PLN

(słownie złotych:

w tym kwota należnego podatku od towarów i usług () PLN,

co wynika z zestawienia asortymentu:

poz.	Artykuł (nazwa/rodzaj/marka)	opis, sposób pakowania (uwaga pod tabelą)	cena jednostkowa netto [zł]	ilość	jednostka miary	wartość brutto [zł]
1.	Akumulatorki AA	akumulatorki AA		10	szt.	
2.	Akumulatorki AAA	akumulatorki AAA		10	szt.	
3.	Bateria alkaliczna	bateria alkaliczna AA-70 (20 szt.), AAA-30 (30 szt.)		50	szt.	
4.	Kostka papierowa kolor 85mm x 85mm klejona	karteczki klejone, rozmiar 85mm x 85mm±2mm; bloczek o wysokości min. 40mm, mix kolorów		50	szt.	
5.	Kostka papierowa kolor 85mm x 85mm nieklejona	karteczki, nieklejone, rozmiar 85mm x 85mm±1mm; bloczek o wysokości min. 40mm; mix kolorów		50	szt.	
6.	Blok makulaturowy A4	format A4; gramatura nie mniejsza niż 70g/m ² , kartki w kolorze białym w kratkę o wymiarze 5 x 5mm; klejony po krótszym boku; zawierający min. 100 kartek		20	szt.	
7.	Blok makulaturowy A5	format A5, gramatura nie mniejsza niż 70g/m ² ; kartki w kolorze białym w kratkę o wymiarze 5 x 5mm, klejony po krótszym boku, zawierający min. 100 kartek		20	szt.	
8.	Brulion A5	format A5, kartki w kolorze białym w kratkę o wymiarze 5mm x 5mm; margines, szyty po dłuższym boku, w twardej oprawie gramatura min. 70g/m ² ; zawierający 96 kartek w kratkę		50	szt.	
9.	Brulion A4	format A4, kartki w kolorze białym w kratkę o wymiarze 5mm x 5mm; margines, szyty po dłuższym boku, w twardej oprawie, gramatura min. 70g/m ² ; zawierający 96 kartek w kratkę		30	szt.	
10.	Cienkopis kulkowy automatyczny gumowy uchwyt	gumowy uchwyt i metalowy klips, grubość linii pisania 0,25mm±0,1mm, końcówka wykonana ze stali nierdzewnej, długość linii pisania min. 900m. tusz nie rozmazuje się i nie brudzi rąk, płynny tusz żelowy, min. 4 kolory tuszu do wyboru		96	szt.	
11.	Cienkopisy różnokolorowe	tusz na bazie wody, odporny na wysychanie, grubość linii pisania 0,3mm, końcówka oprawiona w metalowej oprawce, nasadka z klipem wskazującym kolor tuszu, różne kolory		320	szt.	
12.	Klip 15 mm	klip do spinania papieru, metalowy, odporny na odkształcenia, rozmiar 15mm, op. 12 szt.		20	op.	
13.	Klip 19 mm	klip do spinania papieru, metalowy, odporny na odkształcenia, rozmiar 19mm, op. 12 szt.		20	op.	
14.	Klip 25 mm	klip do spinania papieru, metalowy, odporny na odkształcenia, rozmiar 25mm, op. 12 szt.		20	op.	
15.	Klip 32 mm	klip do spinania papieru, metalowy, odporny na odkształcenia, rozmiar 32mm, op. 12 szt.		20	op.	
16.	Klip 51 mm	klip do spinania papieru, metalowy, odporny na odkształcenia, rozmiar 51mm, op. 12 szt.		10	op.	

17.	Datownik	obudowa wykonana z tworzywa sztucznego, stopka antypoślizgowa, data w wersji ISO oraz polskiej; wysokość liter i cyfr 4mm; samotuszujący	20	szt.	
18.	Długopis jednorazowy	długopis typu Bic Orange lub równoważny, zakres równoważności: plastikowa obudowa, końcówka 0,7mm ±0,1mm, długość linii pisania 3500m, wentylowana nasadka, min. 4 kolory tuszu do wyboru	1000	szt.	
19.	Długopis na sprężynce	zaopatrzone w rozciągliwą sprężynkę (długość po rozciągnięciu do ok. 1m) lub kuleczkowy łańcuszek; posiadający samoprzylepną podstawkę, w której osadzony jest długopis; możliwość ustawienia długopisu w pionie i w poziomie, kolor niebieski	30	szt.	
20.	Długopis żelowy automatyczny	długopis żelowy typu Pentel K-116 lub równoważny, zakres równoważności: ergonomiczny gumowy uchwyt, grubość linii 0,3mm, grubość końcówki 0,6mm ±0,1mm, długość linii pisania min. 550m; kolor do ustalenia przy zamówieniu	540	szt.	
21.	Dziurkacz min. 25 kartek	wykonany z metalu (ramię i podstawa) plastikowe wykończenia z gumowym uchwytem; antypoślizgowa nakładka nierysująca mebli; pojemnik na ścinki nie spada przy opróżnianiu; odległość między dziurkami 80mm; średnica dziurek 5,5mm, dziurkujący jednorazowo min. 25 kartek, ogranicznik formatu A4, A5, A6; blokada położenia dźwigni	25	szt.	
22.	Foliopis kolorowy do płyt CD czarny	idealny do pisania po niemal każdej gładkiej powierzchni np. CD, DVD, folii, szkła, metalu, wodoodporny, szybkoschnący, grubość linii pisania max. 0,6mm	150	szt.	
23.	Grafit 0,5 HB	do pisania na papierze i kalce, twardość HB, grubość 0,5mm; op. 12 szt.	100	op.	
24.	Grafit do ołówka 0,7 HB	do pisania na papierze i kalce, twardość HB, grubość 0,7mm; op. 12 szt.	100	op.	
25.	Gumka ołówkowa	gumka wielofunkcyjna dwustronna niebiesko/biała, przeznaczona do ścierania wkładu grafitowego ze wszystkich rodzajów papieru	60	szt.	
26.	Klej w sztyfcie 25g	przeznaczony do klejenia papieru, tektury, fotografii oraz tekstyliów, nietoksyczny, na bazę PVP, szybkoschnący nie marszczy papieru; bezbarwny po nałożeniu, bezzapachowy, usuwalny za pomocą wody, bezpieczny dla środowiska; gwarancja przydatności min. 2 lata, gramatura 25g±1g	60	szt.	
27.	Klej w płynie 50ml	przeznaczony do klejenia papieru, tektury oraz fotografii, szybkoschnący nie marszczy papieru; bezbarwny, bezzapachowy, wyposażony w metalową kulkę do nanoszenia kleju usuwalny za pomocą wody, bezpieczny dla środowiska; gramatura. 30-50ml	600	szt.	
28.	Klej kropelka 2ml	klej typu Kropelka lub równoważny, tj. błyskawiczny, cyjanoakrylowy, przeznaczony do klejenia wszelkiego rodzaju materiałów wykonanych z ceramiki, plastiku, drewna, metalu, gumy lub porcelany, op. o poj. min. 2ml	2	szt.	
29.	Kołozeszyt A4	kartki w kolorze białym w kratkę o wymiarze 5mm x 5mm, po stronie prawej margines; kartki perforowane wzdłuż lewego grzbietu; spirala z lewej strony; min. 4 dziurki z lewej strony, gramatura 70g/m ² ±10g/m ² ; min. 80 kart w kratkę	20	szt.	
30.	Kołozeszyt A5	boczna spirala, format A5, w twardej oprawie min. 300 g/m ² , kratka, perforacja, podwójne dziurkowanie lub większa ilość dziurek, min. 80 kart w kratkę	40	szt.	
31.	Koperta bąbelkowa A4	wykonana z papieru w kolorze białym, z samoklejącym paskiem, wewnątrz wyłożona folią bąbelkową, wym. zewn. 290 x 370mm, wym. wewn. 270 x 360mm, op. 50 szt.	4	op.	
32.	Koperta biała C4 HK	wykonana z papieru; format C4-HK; w kolorze białym, z granatowym poddrukem, gramatura min. 100g/m ² samoklejąca z paskiem; nieprzezroczysta; op. 250 szt.	20	op.	
33.	Koperta C5 biała HK	wykonana z papieru, format C5-HK. w kolorze białym, z granatowym poddrukem, z paskiem samoklejącym, gramatura min. 90g/m ² , op. 50 szt.	50	op.	
34.	Korektor w piórze	korektor w piórze z metalową końcówką, w środku pisaka kulka ułatwiająca mieszanie, szybkoschnący, miękka obudowa ułatwiająca dozowanie płynu, poj. min. 12ml	40	szt.	
35.	Korektor w taśmie 4,20mm x 10m	przezroczysta obudowa, ergonomiczny kształt, mechanizm regulacji napięcia taśmy, możliwość	150	szt.	

		matychemiastowego pisania, nie pozostawia śladów i cieni na faksach i kserokopiarkach, szerokość taśmy 4,20mm, długość taśmy 10m			
36.	Koszulka A4 na katalogi	koszulki A4 na katalogi poszerzane harmonijkowo bez klapki - koszulka A4 na katalogi 170mic. ±10mic. boczna perforacja umożliwia wpięcie do segregatora, otwierana z góry. wykonana z pvc, op.10 szt.	50	op.	
37.	Koszulka krystaliczna 55mic.	format A4, wykonana z folii PP, antystatyczna, multiperforowana, folia krystaliczna o grubości min. 55mic. otwierana z góry, op. 100 szt.	600	op.	
38.	Maczałka glicerynowa do palców	zwilżacz do palców z glicerynowym żelem, pojemność min. 20ml bezpieczne dla środowiska	10	szt.	
39.	Marker permanentny	wodoodporny, szybkoschnący, odporny na ścieranie; końcówka okrągła; skuwka w kolorze tuszu lub korek w nasadce i obudowie w kolorze czarnym	240	szt.	
40.	Nożyczki 16,5cm biurowe	wykonane ze stali nierdzewnej, rączka z gumowym wykończeniem, wyprofilowana rękojeść, dł. 16-17cm	75	szt.	
41.	Nożyczki 20cm	wykonane ze stali nierdzewnej, rączka z gumowym wykończeniem, wyprofilowana rękojeść, dł. 20-21cm	25	szt.	
42.	Nóż do papieru, plastikowa oprawa	nóż do cięcia papieru, dl. ostrza min. 100mm. wysuwane ostrze z możliwością odłamywania stępionych części, blokada unieruchamiająca ostrze, plastikowa oprawa	20	szt.	
43.	Ołówek automatyczny 0,7mm	ołówek automatyczny z wkładem o grubości 0,7mm, wyposażony w mechanizm teleskopowy, metalowa końcówka, plastikowy lub metalowy klips, min. 1 kolor, miękka gumowana obudowa ze żłobieniami w strefie uchwytu, gumka chroniona skuwką	100	szt.	
44.	Ołówek automatyczny 0,5mm	ołówek automatyczny z wkładem o grubości 0,5mm, wyposażony w mechanizm teleskopowy, metalowa końcówka; plastikowy lub metalowy klips, min. 3 kolory do ustalenia przy zamówieniu, miękka gumowana obudowa ze żłobieniami w strefie uchwytu, gumka chroniona skuwką	48	szt.	
45.	Ołówek z gumką	łatwo się temperuje, grafit odporny na złamanie, twardość grafitu 2B, B, H, HB posiadający gumkę do ścierania dla HB, twardość grafitu do ustalenia	400	szt.	
46.	Post-it 76mm x 101mm	karteczki klejone, papierowe; rozmiar 76mm x 101mm±5mm; każda karteczka nasączona klejem wzdłuż jednej krawędzi; w bloczku minimum 100 karteczek, w kolorze żółtym	60	szt.	
47.	Post-it 76mm x 127mm	karteczki klejone, papierowe; rozmiar 76mm x 127mm±1mm; każda karteczka nasączona klejem wzdłuż jednej krawędzi; w bloczku 100 karteczek, w kolorze żółtym	240	szt.	
48.	Post-it 38mm x 51mm	karteczki klejone, papierowe, rozmiar 38mm x 51mm±1mm; każda karteczka nasączona klejem wzdłuż jednej krawędzi, w bloczku 100 karteczek, w kolorze żółtym	300	szt.	
49.	Post-it 51mm x 76mm	karteczki klejone, papierowe, rozmiar 51mm x 76mm±1mm; każda karteczka nasączona klejem wzdłuż jednej krawędzi; w bloczku 100 karteczek; w kolorze żółtym	120	szt.	
50.	Post-it 76mm x 76mm	karteczki klejone, papierowe; rozmiar 76mm x 76mm±1mm; każda karteczka nasączona klejem wzdłuż jednej krawędzi; w bloczku 100 karteczek; w kolorze żółtym	360	szt.	
51.	Przekładka 1/3 A4	rozmiar min. 235mm x 105mm (ok. 1/3 formatu A4), wykonane z grubego kartonu, przeznaczone do segregowania dokumentów, długość przekładek pozwala na naniesienie opisów widocznych po zamknięciu segregatora, w pastelowych lub intensywnych kolorach: żółty, pomarańczowy, czerwony, zielony, niebieski, mix kolorów, op.100 szt.	90	op.	
52.	Przyborek na biurko	przyborek wielofunkcyjny na biurko, stojący, z przegródkami na długopisy i spinacze	20	szt.	
53.	Rozszywacz	metalowy z plastikową obudową; przeznaczony do wszystkich rodzajów zszywek, posiadający blokadę	100	szt.	
54.	Segregator A4/50	format A4; grubość kartonu min. 1,8mm; szerokość grzbietu 50mm, wykonany z tektury pokrytej z 2 stron folią polipropylenową, metalowa dźwignia z dociskiem na grzbiecie, kolor do uzgodnienia przy zamówieniu	100	szt.	

55.	Segregator A4/75	format A4; grubość kartonu min. 1,8mm; szerokość grzbietu 75mm; wykonany z tektury pokrytej z 2 stron folią polipropylenową, metalowa dźwignia z dociskiem na grzbiecie, kolor do uzgodnienia przy zamówieniu	600	szt.	
56.	Skoroszyt A4 do segregatora	wykonany z polipropylenu PP o grubości min. 100mic. przód i min.160mic. tył, format A4; przednia okładka przezroczysta, tylna kolorowa, boczna perforacja umożliwiająca wpięcie do segregatora, z boku wsuwany papierowy pasek, zaokrąglone rogi okładek, metalowe wąsy, min. 4 kolory, op. 20 szt.	40	op.	
57.	Spinacz okrągły 28mm	galwanizowane, okrągłe, zaokrąglone, wielkość 28mm ±2mm, op.100 szt.	200	op.	
58.	Szuflada na dokumenty A4 przezroczysta	wykonana z polistyrenu, przeznaczona na dokumenty do rozmiaru A4. możliwość ustawiania w pionie i schodkowo	60	szt.	
59.	Tablica korkowa 60cm x 90cm	wymiar 60cm x 90cm powierzchnia korkowa, rama drewniana, możliwość zawieszenia w pionie i poziomie, w komplecie zestaw mocujący	2	szt.	
60.	Taśma pakowa 48/66 brązowa	wymiar 48mm x 66m, emulsyjny klej akrylowy o wysokiej odporności na zrywanie, brązowa, przyczepna do większości powierzchni	100	szt.	
61.	Taśma pakowa 48/50 przezroczysta	wymiar 48mm x 50m, emulsyjny klej akrylowy o wysokiej odporności na zrywanie, przezroczysta, przyczepna do większości powierzchni	40	szt.	
62.	Taśma samoprzylepna 19mm x 33m w podajniku	wymiar 19mm x 33m; wykonana z polipropylenu. samoprzylepna; krystaliczna o wysokiej przezroczystości, z paskiem ułatwiającym otwarcie	300	szt.	
63.	Teczka do podpisu	format A4; wykonana z twardego kartonu o grubości min. 1,9mm i gramaturze min. 1200g/m2 pokrytego folią polipropylenową, PVC lub klejiną skóropodobną, grzbiet harmonijkowy min. 19 wewnętrznych przegródek; każda przegródka posiada 3 lub 4 otwory do podglądu jej zawartości; gramatura przekładek ok. 450g/m ² , min. 2 kolory	10	szt.	
64.	Teczka z gumką	przeznaczona na dokumenty formatu A4, wykonana z transparentnego polipropylenu, zamknięcie za pomocą gumki; wewnątrz trzy klapki zabezpieczające dokumenty, min. 4 kolory	300	szt.	
65.	Temperówka z pojemnikiem	solidna i trwała, metalowa temperówka z pojedynczym wejściem i praktycznym pojemnikiem, wyposażona w wysokiej jakości ostrze strugające, wykonane ze stali nierdzewnej, mocowane przy pomocy odpornego na uszkodzenia wkrętu	30	szt.	
66.	Tusz do stempli czarny	tusz do stempli gumowych i fotopolimerowych; zawartość wody maks. 37%; buteleczka wykonana z plastiku z aplikatorem; nakrętka w kolorze tuszu, pojemność butelki min. 25ml, kolor czarny	60	szt.	
67.	Wąsy do skoroszytu	listewka dociskowa oraz podkładka dociskowa wykonane z polipropylenu; wąsy metalowe; 4 dziurki; min. 4 kolory; op. 25 szt.	20	op.	
68.	Zakładka indeksująca papierowa 4 kolory 20mm x 50mm	rozmiar 20mm x 50mm±2mm; wykonane z polipropylenu lub papieru; samoprzylepne; wielorazowego użytku; możliwość pisania po zakładkach, op. 4x 40 zakładek	300	op.	
69.	Zakładka indeksująca strzałka	zakładki indeksujące - strzałki pomagają skierować uwagę na określone fragmenty dokumentu i dokładnie wskazać właściwe słowo, akapit, lub liczbę w tekście; możliwe jest wielokrotne odklejanie i ponowne przyklejanie zakładek, jak i pisanie po nich; opakowanie w rozmiarze 12 x 43mm (±2mm), op. 4 kolory x 24 zakładki	60	op.	
70.	Zakładka indeksująca 25mm x 43mm	rozmiar 25mm x 45mm±2mm; wykonane z polipropylenu, pół transparentne, nie zasłaniają tekstu, na którym są przyklejone; grubość min. 60 micron; samoprzylepne; wielorazowego użytku; możliwość pisania po zakładkach; op. 50 szt.	50	op.	
71.	Zakreślacz kolorowy	zakreślacz fluorescencyjny, z tuszem na bazie wody, duża odporność na wysychanie, nie rozmazuje się; gumowe boki obudowy zapobiegają wyslizgiwaniu się zakreślacza z dłoni; końcówka ścięta szerokość linii 1mm – 5mm; różne kolory, mix kolorów	240	szt.	
72.	Zszywacz biurowy do 15 kartek	zszywa do 15 kartek, zszywki 10, pojemność magazynka 100 zszywek, zszywanie klasyczne i tapicerskie, głębokość wsunięcia kartki min. 58mm, wskaźnik naładowania zszywacza, kolorystyka obudowy dowolna	50	szt.	

73.	Zszywacz biurowy do 30 kartek	zszywa do 30 kartek, zszywki 24, pojemność magazynka 100 zszywek, zszywanie klasyczne i tapicerskie, głębokość wsunięcia kartki min. 58mm, wskaźnik naładowania zszywacza, kolorystyka obudowy dowolna	50	szt.	
74.	Zszywki 10/5	rozmiar 10; wykonane z wysokiej jakości stali, możliwość zszywania 15 kartek o gramaturze 80g/m ² ; op.1000 szt.	300	op.	
75.	Zszywki 24/6	rozmiar 24/6; wykonane z wysokiej jakości stali zgodnie z normą DIN 7405 lub równoważną, możliwość zszywania 30 kartek o gramaturze 80g/m ² ; op. 1000 szt.	300	op.	
76.	Płyta CD 700 MB	płyta CD 700 MB Verbatim lub równoważne	1000	szt.	
77.	Płyta DVD 4,7 GB	płyta DVD +R 4,7 GB 16x Verbatim lub równoważne	500	szt.	
78.	Żarówka LED E27	żarówka Led E 27 40W ciepły biały kolor	25	szt.	
79.	Żarówka LED E14	żarówka Led E 14 40W ciepły biały kolor	25	szt.	
80.	Ręcznik papierowy	ręcznik papierowy typu Velvet lub równoważny, pakowany po 2 szt. dwuwarstwowy, 2 x 12,42m	30	szt.	
81.	Kubek jednorazowy	kubek jednorazowy plastikowy, poj. 200ml, op. 100 szt.	50	op.	
cena całkowita Σ poz. 1-81					

Uwaga: Dopuszcza się oferowanie artykułów w mniejszych opakowaniach niż wskazane w zestawieniu, pod warunkiem obliczenia i podania wartości brutto z odpowiednim uwzględnieniem całkowitej ilości artykułów określonej w danej pozycji zestawienia w odniesieniu do innego sposobu pakowania niż wskazany w zestawieniu

ZADANIE NR 2 za całkowitą cenę brutto () PLN

(słownie złotych:)

w tym kwota należnego podatku od towarów i usług () PLN,

co wynika z zestawienia:

Artykuł	opis	cena jednostkowa netto [zł]	liczba	jednostka miary	cena całkowita brutto [zł]
teczka wiązana biała wykonana z kartonu bezkwasowego 350g/m ² , grzbiet do 30mm i do 50mm	przeznaczona na dokumenty formatu A4, wykonana z kartonu o gramaturze 350g/m ² , wielkość zewnętrzna wys. 315mm x szer. przód 237mm (±5mm w obu wymiarach) możliwość rozszerzenia grzbietu do 25-30mm i do 50mm		25000	szt.	

- Oświadczamy, że posiadamy zdolność techniczną i zawodową oraz dysponujemy wykwalifikowanymi osobami, które zapewniają realizację zamówienia z należytą starannością w celu uzyskania odpowiedniego poziomu jakości dostaw, zgodnie z wymaganiami zamawiającego określonymi w zapytaniu ofertowym.
- Oświadczamy, że stanowię/-my wykonawcę, wobec którego nie zachodzą przesłanki wykluczenia z procedury zmierzającej do udzielenia zamówienia w drodze zapytania ofertowego, określone w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835).
- Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w zakresie ZADANIA NR 1 w ciągu 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, a w przypadku ZADANIA NR 2 w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy.
- Zapoznaliśmy się z postanowieniami (wzorem) umowy, które sformułowano odpowiednio do ZADANIA NR 1 i ZADANIA NR 2 oraz udostępniono wraz z zapytaniem ofertowym, a w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach podanych w odpowiednim wzorze, w terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
- Przyjęliśmy do wiadomości informacje udostępnione wraz z zapytaniem ofertowym, w zakresie wynikającym z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
- Uważamy się za związanych każdą ofertą częściową w terminie do 26 lipca 2022 r.
- Wyrażamy zgodę na zamieszczenie przez zamawiającego na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, zawartych w ofercie danych oferenta/wykonawcy oraz ceny lub cen.

miejsce, data

podpis oferenta/wykonawcy

*alternatywnie, podpis elektroniczny oferenta/wykonawcy**

*Dokument można sporządzić w postaci elektronicznej, tj. dokonać jego zapisania w formacie pdf (funkcja „zapisz jako” lub „drukuj”) i poświadczona podpisem elektronicznym w formacie PAdES (ew. XAdES) dodatkowo umieszczając infografikę e-podpisu w wyznaczonym do tego miejscu