



**Urząd Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych**

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa tel. +48 22 492-11-00, fax +48 22 492-11-09
NIP 521-32-14-182 REGON 015249601

Biuro Administracyjno-Gospodarcze
BAG-AGG.230.4.2024

2024-07-01

Zapytanie ofertowe

w sprawie zamówienia, do którego nie stosuje się ustawy – Prawo zamówień publicznych*

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (dalej **zamawiający**) zaprasza do składania ofert w przedmiocie: **sukcesywne dostawy artykułów biurowych**
Opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w formularzu OFERTA.

Termin i sposób wykonania/dostawy: sukcesywnie przez 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy albo do czasu wyczerpania maksymalnej wartości brutto umowy.

Sposób obliczenia ceny: zgodnie z zestawieniem zamieszczonym w formularzu OFERTA. Wykonawca określa ceny jednostkowe netto oraz wartości brutto, w których **uwzględnia całkowity koszt** (w tym transport i rozładunek) dotyczący dostarczenia artykułów biurowych do pomieszczeń wskazanych przez zamawiającego w budynku położonym w Warszawie, Al. Jerozolimskie 181C. Dla każdej pozycji w tabeli wykonawca oblicza sumę iloczynów z uwzględnieniem podatku od towarów i usług, jako wartość brutto, a w podsumowaniu pozycji podaje całkowitą cenę brutto. **Wykonawca oferuje i wycenia dostawę wszystkich produktów stanowiących cały asortyment zamówienia.** Zamawiający nie uwzględnia oferty, w której wykonawca nie podał ceny/wartości dotyczącej jakiegokolwiek produktu. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Na terenie kompleksu Adgar Park West postój do 15 minut jest bezpłatny. Każda rozpoczęta godzina po upływie bezpłatnego czasu kosztuje 6,00 zł dla parkingu podziemnego oraz naziemnego (zewnątrznego).

Zapytanie ofertowe kierowane jest do oferentów/wykonawców posiadających zdolność techniczną i zawodową oraz dysponujących wykwalifikowanymi osobami, które zapewniają realizację zamówienia w sposób należyty, na odpowiednim poziomie jakości dostawy oraz usług związanych z tą dostawą.

OFERTE składają się na załączonym formularzu za pośrednictwem platformy elektronicznej dostępnej pod adresem <https://urpl.ezamawiajacy.pl>, w terminie upływającym w dniu **8 lipca 2024 r. o godzinie 11:00**. Wykonawca składa OFERTE w postaci elektronicznej, poświadczoną podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji wykonawcy, albo jako odwzorowanie cyfrowe (skan) z własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej do reprezentacji wykonawcy. Zaleca się składanie na platformie dokumentów w formacie pdf, po ich podpisaniu e-podpisem w formacie PAdES.

Ewentualne wyjaśnienia można uzyskać najpóźniej na 2 dni przed upływem składania ofert, kontaktując się poprzez ww. platformę lub pocztą elektroniczną na e-mail: anna.kaminska@urpl.gov.pl

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Złożenie/zamieszczenie oferty na ww. platformie lub potwierdzenie wpłynięcia oferty nie stanowi zawarcia umowy.

Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który zaoferował **najniższą całkowitą cenę** za wykonanie zamówienia oraz przyjął wymagania zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym i we wzorze umowy.

Zamawiający może prowadzić negocjacje w celu ustalenia ostatecznej ceny, z wybranymi wykonawcami, którzy złożyli oferty oraz spełniają wymagania w zakresie właściwości podmiotowej i przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru oferty w szczególności gdy taki wybór nie leży w interesie zamawiającego, brak jest środków na sfinansowanie zamówienia lub ponowienie zapytania ofertowego zapewni wyższy poziom konkurencyjności w tej procedurze.

* Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605, ze zm.)

OFERENT/WYKONAWCA

nazwa, siedziba, adres,
NIP, REGON, e-mail, telefon

O F E R T A**ZAMAWIAJĄCY**

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181C

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe BAG-AGG.230.4.2024, dotyczące zamówienia w przedmiocie:

sukcesywne dostawy artykułów biurowych

składamy ofertę na wykonanie ww. zamówienia **za całkowitą cenę brutto** PLN

(słownie złotych:)

w tym kwota należnego podatku od towarów i usług PLN,

co wynika z zestawienia asortymentu:

poz.	Artykuł (nazwa/rodzaj/marka)	sposób pakowania (uwaga pod tabelą)	cena jednos tkowa netto [zł]	ilość	wartość brutto [zł]
1	Akumulatorki AA	bateria akumulator AA		4 szt.	
2	Akumulatorki AAA	bateria akumulator AAA		4 szt.	
3	Bateria 9V	bateria 9V 6LR61 alkaliczna		1 szt.	
4	Bateria CR2032	do wagi		1 szt.	
5	Bateria LR3	bateria LR3 alkaliczna, rozmiar baterii AAA; napięcie 1,5V		20 szt.	
6	Bateria LR6	bateria LR6 alkaliczna, rozmiar baterii AA; napięcie 1,5V		20 szt.	
7	Blok biurowy A5	format A5, 96 kartek w kolorze białym w kratkę o wymiarze 5mm x 5mm; otwierany od góry, wzdłuż krótszego boku; w miękkiej oprawie; gramatura min.60g/m ²		10 szt.	
8	Blok biurowy A4	format A4, 96 kartek w kolorze białym w kratkę o wymiarze 5mm x 5mm; otwierany od góry, wzdłuż krótszego boku; w miękkiej oprawie; gramatura min.60g/m ²		10 szt.	
9	Blok do flipchartów	kartki gładkie, kartek 30 szt. format A1		5 szt.	
10	Brulion A5	format A5, 96 kartek w kolorze białym w kratkę o wymiarze 5mm x 5mm; margines, szyty po dłuższym boku, w twardej oprawie gramatura min.70g/m ²		50 szt.	
11	Brulion A4	format A4, 96 kartek w kolorze białym w kratkę o wymiarze 5mm x 5mm; margines, szyty po dłuższym boku, w twardej oprawie gramatura min.70g/m ²		40 szt.	
12	Cienkopis kulkowy	cienkopis kulkowy Pentel lub równoważny, gumowy uchwyt i metalowy klips, grubość linii pisania 0,5mm±0,7mm, końcówka wykonana ze stali nierdzewnej, tusz nie rozmazuje się i nie brudzi rąk, płynny tusz żelowy, min. 4 kolory tuszu do wyboru		48 szt.	

13	Cienkopisy różnokolorowe	tusz na bazie wody, odporny na wysychanie, grubość linii pisania 0,3 mm, końcówka oprawiona w metalowej oprawce, nasadka z klipem określającym kolor tuszu, różne kolory		180 szt.	
14	Datownik	obudowa wykonana z tworzywa sztucznego, stopka antypoślizgowa, data w wersjach: polska, cyfrowa, ISO; wysokość liter i cyfr 4 mm; samotuszujący		10 szt.	
15	Długopis jednorazowy	długopis typu Bic Orange lub równoważny, zakres równoważ-ności: plastikowa obudowa, końcówka 0,7mm +/-0,1 mm długość linii pisania 3500m, wentylowana nasadka, min. 4 kolory tuszu do wyboru		300 szt.	
16	Długopis automatyczny	z wymiennym wkładem, gumowy uchwyt gwarantujący komfort pisania, grubość linii pisania 0,2±0,5mm, min. 4 kolory tuszu do wyboru		300 szt.	
17	Długopis z podstawką samoprzylepną	zaopatrzone w rozciągliwą sprężynkę (długość po rozciągnięciu do ok. 1m) lub kuleczkowy łańcuszek; posiadający samoprzylepną podstawkę, w której osadzony jest długopis; możliwość ustawienia długopisu w pionie i w poziomie, kolor niebieski		30 szt.	
18	Długopis żelowy automatyczny	długopis żelowy typu Pentel K-116 lub równoważny, zakres równoważności: ergonomiczny gumowy uchwyt, grubość linii 0,3 mm. grubość końcówki 0.6mm±0,1mm, długość linii pisania min.550 m; kolor do ustalenia przy zamówieniu		240 szt.	
19	Druk Arkusz spisu z natury	druk arkusz spisu z natury		10 bl.	
20	Dziurkacz biurowy	wykonany z metalu (ramię i podstawa) plastikowe wykończenia z gumowym uchwytem; antypoślizgowa nakładka nierysująca mebli; pojemnik na ścinki nie spada przy opróżnianiu; odległość między dziurkami 80mm; średnica dziurek 5,5mm; dziurkujący jednorazowo min. 25 kartek, ogranicznik formatu A4,A5,A6; blokada położenia dźwigni		20 szt.	
21	Dziurkacz	dziurkacz, 4 dziurki, dziurkuje jednorazowo min. 25 kartek 80g, ogranicznik formatu		1 szt.	
22	Dziurkacz	wykonany z metalu (ramię i podstawa) plastikowe wykończenia z gumowym uchwytem; antypoślizgowa nakładka nierysująca mebli; pojemnik na ścinki nie spada przy opróżnianiu; odległość między dziurkami 80mm.; średnica dziurek 5,5mm.; dziurkujący jednorazowo min. 60 kartek, ogranicznik formatu A4,A5,A6; blokada położenia dźwigni		2 szt.	
23	Etykiety samoprzylepne	etykiety samoprzylepne do wszechstronnych zastosowań np. adresowania korespondencji, oznaczania produktów lub dokumentów; rozmiar 96,5 x 42,3 mm, opakowanie 100 szt. A4		1 op.	

24	Etykiety samoprzylepne	etykiety samoprzylepne do wszechstronnych zastosowań np. adresowania korespondencji, oznaczania produktów lub dokumentów; rozmiar 70 x 35 mm, opakowanie 100 szt. A4		1 op.	
25	Folia do laminacji A3	bezbarwna folia do laminacji; antystatyczna, format A3; grubość folii min. 150 $\mu\pm$ 2 μ ; opakowanie 100 szt.		1 op.	
26	Folia do laminacji A4	bezbarwna folia do laminacji; antystatyczna, format A4; grubość folii min. 150 $\mu\pm$ 2 μ ; opakowanie 100 szt.		1 op.	
27	Folia do laminacji A5	bezbarwna folia do laminacji; antystatyczna, format A5; grubość folii min. 150 $\mu\pm$ 2 μ ; opakowanie 100 szt.		1 op.	
28	Folia stretch czarna	folia stretch czarna na rolce o wadze brutto 1,5kg 23 μ		2 rol.	
29	Folia stretch przezroczysta	folia stretch przezroczysta na rolce o wadze brutto 1,5kg 23 μ		2 rol.	
30	Foliopis kolorowy do płyt CD	idealny do pisania po niemal każdej gładkiej powierzchni np. CD, DVD, folii, szkle, metalu, wodoodporny; szybko schnący, grubość linii pisania max.0,6 mm, różne kolory; czarny, czerwony, zielony, granatowy		48 szt.	
31	Grafit do ołówka automatycznego 0,5mm	do pisania na papierze, twardość HB; grubość 0,5 mm, w opakowaniu 12 szt.		5 op.	
32	Grafit do ołówka automatycznego 0,7mm	do pisania na papierze, twardość HB; grubość 0,7 mm, w opakowaniu 12 szt.		5 op.	
33	Grafit do ołówka automatycznego 0,9mm	do pisania na papierze, twardość HB; grubość 0,9 mm, w opakowaniu 12 szt.		2 op.	
34	Grzbiet do bindowania plastikowy 6mm	wykonane z plastiku; przeznaczone do formatu A4, szerokość 6mm \pm 1mm; różne kolory, opakowanie 100 szt.		1 op.	
35	Grzbiet do bindowania plastikowy 8mm	wykonane z plastiku; przeznaczone do formatu A4, szerokość 8mm \pm 1mm; różne kolory, opakowanie 100 szt.		1 op.	
36	Grzbiet do bindowania plastikowy 10mm	wykonane z plastiku; przeznaczone do formatu A4, szerokość 10mm \pm 1mm; różne kolory, opakowanie 100 szt.		1 op.	
37	Grzbiet do bindowania plastikowy 12,5mm	wykonane z plastiku; przeznaczone do formatu A4, szerokość 12,5mm \pm 1mm; różne kolory, opakowanie 100 szt.		1 op.	
38	Grzbiet do bindowania plastikowy 14mm	wykonane z plastiku; przeznaczone do formatu A4, szerokość 14mm \pm 1mm; różne kolory, opakowanie 100 szt.		1 op.	
39	Grzbiet do bindowania plastikowy 16mm	wykonane z plastiku; przeznaczone do formatu A4, szerokość 16mm \pm 1mm; różne kolory, opakowanie 100 szt.		1 op.	
40	Grzbiet do bindowania plastikowy 20mm	wykonane z plastiku; przeznaczone do formatu A4, szerokość 20mm \pm 1mm; różne kolory, opakowanie 100 szt.		1 op.	
41	Grzbiet do bindowania plastikowy 25mm	wykonane z plastiku; przeznaczone do formatu A4, szerokość 25mm \pm 1mm; różne kolory, opakowanie 100 szt.		1 op.	
42	Grzbiet do bindowania plastikowy 32mm	wykonane z plastiku; przeznaczone do formatu A4, szerokość 32mm \pm 1mm; różne kolory, opakowanie 100 szt.		1 op.	

43	Grzbiet do bindowania plastikowy 51mm	wykonane z plastiku; przeznaczone do formatu A4, szerokość 51mm±1mm; różne kolory, opakowanie 100 szt.		1 op.	
44	Gumka ołówkowa	gumka wielofunkcyjna dwustronna niebiesko/biała, przeznaczona do ścierania wkładu grafitowego ze wszystkich rodzajów papieru		60 szt.	
45	Gumka recepturka 100mm - szeroka	gumka recepturka z domieszką kauczuku; średnica 100mm - szeroka, kolor obojętny, opakowanie 1kg		1 op.	
46	Holder na karty magnetyczne	holder na karty magnetyczne, możliwość zamocowania taśmy, łańcuszka na dłuższym lub krótszym boku, wymiary 88 x 57mm		100 szt.	
47	Kalkulator	zasilania bateryjne oraz słoneczne; 12-pozycyjny wyświetlacz; wyprofilowany; posiadający funkcje check&correct, kasowanie ostatniej pozycji; obliczeń podatkowych oraz marży; zaokrąglanie wyników, klawisz podwójnego zera oraz cofania, obudowa wykonana z plastiku w kolorze czarnym lub srebrnym, lub mix tych kolorów		10 szt.	
48	Klej w sztyfcie 25g	przeznaczony do klejenia papieru, tektury, fotografii oraz tekstyliów, nietoksyczny, na bazę PVP, szybko schnący nie marszczy papieru; bezbarwny po nałożeniu, bezzapachowy, usuwalny za pomocą wody, bezpieczny dla środowiska; gwarancja przydatności 2 lata, gramatura 25g±1g		100 szt.	
49	Klej w płynie 50ml	przeznaczony do klejenia papieru, tektury oraz fotografii, szybko schnący nie marszczy papieru; bezbarwny, bezzapachowy wyposażony w siatkę do nanoszenia kleju usuwalny za pomocą wody, bezpieczny dla środowiska; gramatura. 30-50ml		300 szt.	
50	Klipy 15mm	wykonany z metalu: szerokość klipów 15mm; kolor: czarny; opakowanie zbiorcze 12 szt.		5 op.	
51	Klipy 19mm	wykonany z metalu: szerokość klipów 19mm; kolor: czarny; opakowanie zbiorcze 12 szt.		5 op.	
52	Klipy 25mm	wykonany z metalu: szerokość klipów 25mm; kolor: czarny; opakowanie zbiorcze 12 szt.		5 op.	
53	Klipy 32mm	wykonany z metalu: szerokość klipów 32mm; kolor: czarny; opakowanie zbiorcze 12 szt.		5 op.	
54	Klipy 51mm	wykonany z metalu: szerokość klipów 51mm; kolor: czarny; opakowanie zbiorcze 12 szt.		2 op.	
55	Klip archiwizacyjny	wykonany z plastiku; dwuczęściowy, przeznaczony do archiwizacji dokumentów, umożliwiający szybkie i łatwe przeniesienie dokumentów, długość klipsa 85mm±1mm, opakowanie zbiorcze 100 szt.		1 op.	

56	Koło notatnik A4 80k.	format: A4; kartki w kolorze białym w kratkę o wymiarze 5mm x 5mm. po stronie prawej margines; kartki perforowane wzdłuż lewego grzbietu; spirala z lewej strony; ilość dziurek z lewej strony min. 4; gramatura: 70g/m ² ±10g/m ² ; min. 80-kartkowy	20 szt.	
57	Koło notatnik A5 80 k.	boczna spirala, format A5 w twardej oprawie min. 300 g/m ² , kratka, perforacja, podwójne dziurkowanie lub większa ilość dziurek, min. 80-kartkowy	30 szt.	
58	Koperta biała C4 HK	wykonana z papieru ; format C4-HK; w kolorze białym z granatowym poddrukem, gramatura min. 100g/m ² ; samoklejąca z paskiem; nieprzezroczysta; w op. 250 szt.	15 op.	
59	Koperta biała C5 HK	wykonana z papieru, format C5-HK. w kolorze białym, z granatowym poddrukem, z paskiem samoklejącym, gramatura min.90g/m ² w op. 500 szt.	30 op.	
60	Koperta biała C6 HK	wykonana z papieru, format C6-HK. w kolorze białym z granatowym poddrukem, z paskiem samoklejącym, gramatura min.80g/m ² w op. 50 szt.	2 op.	
61	Koperta bąbelkowa H/18	wykonana z papieru w kolorze białym; z samoklejącym paskiem; wewnątrz wyłożona folią bąbelkową; w op.100 szt.	1 op.	
62	Koperta bąbelkowa C/13	wykonana z papieru w kolorze białym; z samoklejącym paskiem; wewnątrz wyłożona folią bąbelkową; w op.100 szt.	1 op.	
63	Koperta C4 HK rozszerzana	wykonana z papieru ; format C4-HK RBD; w kolorze białym, gramatura: ok. 130g/m ² ; samoklejąca z paskiem z rozszerzonymi bokami i spodem; nieprzezroczysta; w op. 250 szt.	1 op.	
64	Koperta biała z okienkiem do płyt CD/DVD	koperta do płyt CD/DVD, kolor biały z okienkiem, 100 szt. w opakowaniu	10 op.	
65	Koperta biała bez okienka do płyt CD/DVD	koperta do płyt CD/DVD, kolor biały bez okienka, 100 szt. w opakowaniu	5 op.	
66	Korektor w taśmie 4,20mm x 10m	przezroczysta obudowa, ergonomiczny kształt mechanizm regulacji napięcia taśmy, możliwość natychmiastowego pisania, me pozostawia siadów i ciem na faksach i kserokopiarkach, szerokość taśmy 4,20 mm, długość taśmy 10 m	84 szt.	
67	Korektor w piórze	korektor w kształcie pióra z metalowa końcówką, szybko schnący, idealnie kryjący z możliwością ponownego pisania po korygowanej powierzchni	12 szt.	
68	Kostka papierowa kolor 85mm x 85mm klejona	karteczki klejone, rozmiar 85mm x 85mm±2mm; bloczek o wysokości min. 40mm, mix kolorów	40 szt.	
69	Kostka papierowa kolor 85mm x 85mm nieklejona	karteczki nieklejone, rozmiar 85mm x 85mm±2mm; bloczek o wysokości min. 40mm, mix kolorów	10 szt.	
70	Kostka papierowa biała 85mm x 85mm klejona	karteczki klejone, rozmiar 85mm x 85mm±2mm; bloczek o wysokości min. 40mm, kolor biały	40 szt.	

71	Kostka papierowa biała 85mm x 85mm nieklejona	karteczki nieklejone, rozmiar 85mm x 85mm±2mm; bloczek o wysokości min. 40mm, kolor biały		10 szt.	
72	Kostka papierowa w pojemniku	karteczki nieklejone, rozmiar 85mm x 85mm±2mm; w bloczku min. 400 karteczek o wysokości min. 40mm		10 szt.	
73	Kosz składany	kosz składany, rozmiar zbliżony do 34x24x17cm		5 szt.	
74	Koszulka A4 na katalogi op. 10szt	koszulki A4 na katalogi poszerzane harmonijkowo bez klapki - koszulka A4 na katalogi 170μ±10μ, boczna perforacja umożliwia wpięcie do segregatora, otwierana z góry. wykonana z pvc, opakowanie 10 szt.		80 op.	
75	Koszulka krystaliczna 55mic. op. 100szt	format A4. wykonana z folii PP, antystatyczna, multiperforowana, folia krystaliczna o grubości min.55μ; otwierana z góry, opakowanie 100 szt.		50 op.	
76	Koszulka z klapą (z boku)	koszulka z klapą (z boku), format A4, op.10 szt.		10 op.	
77	Koszulka na CD (10 szt.)	koszulka na płyty CD/DVD przezroczysta z perforacją umożliwiającą wpięcie do segregatora, 10 szt. w op.		5 op.	
78	Linijka przezroczysta 30cm	odporna na odkształcenia, zaokrąglone rogi dla bezpieczeństwa użytkownika, nieścieralna podziałka		20 szt.	
79	Maczałka glicerynowa do palców	zwilżacz do palców z glicerynowym żelem, pojemność min. 20 ml, bezpieczne dla środowiska		10 szt.	
80	Magnesy do tablic magnetycznych 20mm	do wszystkich powierzchni magnetycznych; okrągłe o średnicy 20mm; różne kolory, minimum 4 kolory, do ustalenia przy zamówieniu; op. 10 szt.		1 op.	
81	Marker permanentny	marker typu PENTEL lub równoważny, wodoodporny, szybko schnący, odporny na ścieranie, odporny na wysychanie ; końcówka okrągła; skuwka w kolorze tuszu lub korek w nasadce i obudowie, 4 kolory do wyboru		100 szt.	
82	Marker suchościerny	marker suchościerny do białych tablic, różne kolory		10 szt.	
83	Naboje do pióra	naboje długie do pióra Pelikan lub równoważne, kolor niebieski, w opakowaniu 5 szt.		1 op.	
84	Naboje do pióra	naboje krótkie do pióra Pelikan lub równoważne, kolor niebieski, op. 6 szt.		1 op.	
85	Nożyczki 16,5cm biurowe	wykonane ze stali nierdzewnej, rączka z gumowym wykończeniem, wyprofilowana rękojeść, długość 16-17 cm		48 szt.	
86	Nożyczki 21cm biurowe	wykonane ze stali nierdzewnej, rączka z gumowym wykończeniem, wyprofilowana rękojeść, długość 20-21 cm		12 szt.	
87	Nóż do papieru, plastikowa oprawa	nóż do cięcia papieru, dł. ostrza min. 100 mm, wysuwane ostrze z możliwością odłamywania stępionych części, blokada unieruchamiająca ostrze, plastikowa oprawa		20 szt.	

88	Ołówek automatyczny 0,7 mm	ołówek automatyczny z wkładem o grubości 0,7mm, wyposażony w mechanizm teleskopowy, metalowa końcówka, plastikowy lub metalowy klips, minimum 1 kolor, miękka gumowana obudowa ze żłobieniami w strefie uchwytu, gumka chroniona skuwką		24 szt.	
89	Ołówek automatyczny 0,5mm	ołówek automatyczny z wkładem o grubości 0,5 mm, wyposażony w mechanizm teleskopowy, metalowa końcówka; plastikowy lub metalowy klips, kolor minimum 3 kolory do ustalenia przy zamówieniu, miękka gumowana obudowa ze żłobieniami w strefie uchwytu. gumka chroniona skuwką		12 szt.	
90	Ołówek z gumką	łatwo się temperuje, grafit odporny na złamania, twardość grafitu 2B, B, H, HB posiadający gumkę do ścierania dla HB. twardość grafitu do ustalenia		120 szt.	
91	Ofertówka A4 "L"	ofertówka A4, wykonana ze sztywnej, przezroczystej folii o grubości min. 180 μ ; bezbarwne i kolorowe, otwierana z góry oraz z prawej strony, w kształcie litery L, op. 25 szt.		4 op.	
92	Okładka do bindowania A4 tekturowa	format A4; tekturowa o gramaturze min. 250g/m ² , błyszcząca; minimum 4 kolory - wybór w zależności od zapotrzebowania; op. 100 szt.		1 op.	
93	Okładka do bindowania A4 przezroczysta	format A4; przezroczysta; folia o grubości min. 150 μ ±10 μ ; op. 100 szt.		1 op.	
94	Papier ksero A4	papier ksero format A4, 80g, kolorowy (niebieski, zielony, żółty, czerwony, pomarańczowy) op. 1 ryza 500 szt.		5 ryz	
95	Pinezki tablicowe	pinezki plastikowe, kolorowe do tablic korkowych		10 op.	
96	Podkładka na dokumenty z klipsem	rozmiar A4; wykonana ze sztywnej tektury, pokrytej obustronnie folią PCV; u góry przymocowany sprężysty, metalowy klips zaciskowy, kolor do ustalenia przy zamówieniu		2 szt.	
97	Pojemnik plastikowy na dokumenty	pojemnik plastikowy do przechowywania dokumentów, katalogów, czasopism w formatach do A4, wykonany z twardego, odpornego na pęknięcia plastiku, szerokość grzbietu do 80mm, pojemność do 750 szt. kartek, kolor do uzgodnienia przy zamówieniu		5 szt.	
98	Poduszka do pieczęci	opakowanie wykonane z tworzywa sztucznego ze specjalnym zamknięciem, poduszka nasączona tuszem w kolorach, czarnym lub czerwonym, wybór koloru zależny od zapotrzebowania		1 szt.	
99	Post-it 76mm x 127mm, 100 kartek żółte	karteczki klejone, papierowe; rozmiar 76mm x 127mm±1mm; każda karteczka nasączona klejem wzdłuż jednej krawędzi; w bloczku 100 karteczek, w kolorze żółtym		240 szt.	

100	Post-it 76mm x 105mm, 100 kartek żółte	karteczki klejone, papierowe; rozmiar 76mm x 105mm±1mm; każda karteczka nasączona klejem wzdłuż jednej krawędzi; w bloczku 100 karteczek, w kolorze żółtym		120 szt.	
101	Post-it 38mm x 51mm, 100 kartek żółte	karteczki klejone, papierowe, rozmiar 38mm x 50mm±1mm; każda karteczka nasączona klejem wzdłuż jednej krawędzi, w bloczku 100 karteczek, w kolorze żółtym		240 szt.	
102	Post-it 51mm x 76mm, 100 kartek żółte	karteczki klejone, papierowe, rozmiar 51mm x 76mm±1mm; każda karteczka nasączona klejem wzdłuż jednej krawędzi; w bloczku 100 karteczek; w kolorze żółtym		240 szt.	
103	Post-it 76mm x 76mm, 100 kartek żółte	karteczki klejone, papierowe; rozmiar 76mm x 76mm±1mm; każda karteczka nasączona klejem wzdłuż jednej krawędzi; w bloczku 100 karteczek; w kolorze żółtym		240 szt.	
104	Przekładka 1/3 A4	rozmiar 235mm x 105mm (ok. 1/3 formatu A4), wykonane z grubego kartonu, przeznaczone do segregowania dokumentów, długość przekładek pozwala na naniesienie opisów widocznych po zamknięciu segregatora, opakowanie 100 szt. w pastelowych lub intensywnych kolorach żółty, pomarańczowy, czerwony, zielony, niebieski, mix kolorów		40 szt.	
105	Pojemnik siatkowy na długopisy	pojemnik siatkowy na długopisy		5 szt.	
106	Przybornik na biurko	przybornik wielofunkcyjny na biurko, stojący, z przegródkami na długopisy, spinacze z jedną przegrodą na karteczki 76mm x 76mm		20 szt.	
107	Rozszywacz	metalowy z plastikową obudową; przeznaczony do wszystkich rodzajów zszywek, posiadający blokadę		96 szt.	
108	Segregator A4/50	format A4; grubość kartonu: min. 1,8mm; szerokość grzbietu: 50mm; wykonany z tektury pokrytej obustronnie folią polipropylenową o metalowa dźwignia z dociskiem; na grzbiecie, kolor do uzgodnienia przy zamówieniu		10 szt.	
109	Segregator A4/75	format A4; grubość kartonu: min. 1,8mm; szerokość grzbietu: 75mm; wykonany z tektury pokrytej obustronnie folią polipropylenową o metalowa dźwignia z dociskiem; na grzbiecie, kolor do uzgodnienia przy zamówieniu		10 szt.	
110	Spinacze biurowe okrągłe 28mm	spinacze galwanizowane, okrągłe, zaokrąglone, wielkość 28mm± 2mm; w opakowaniu 100szt.		20 op.	
111	Spinacze krzyżowe 40mm	spinacze galwanizowane, krzyżowe, wielkość 40mm±2mm; w opakowaniu 50 szt.		5 op.	
112	Spinacz w pojemniku z magnesem	spinacz w pojemniku z magnesem		10 op.	
113	Sznurek pakowy	jutowy, niestrzępiący się, waga 0,25 kg		5 szt.	

114	Szuflada na dokumenty A4 przezroczysta	wykonana z polistyrenu, przeznaczona na dokumenty do rozmiaru A4. możliwość ustawiana zarówno w pionie i schodkowo		32 szt.	
115	Tablica korkowa 40cm x 60cm	wymiar 40cm x 60cm, powierzchnia korkowa, rama drewniana, możliwość zawieszenia w pionie i poziomie, w komplecie zestaw mocujący		3 szt.	
116	Tablica korkowa 60cm x 90cm	wymiar 60cm x 90cm, powierzchnia korkowa, rama drewniana, możliwość zawieszenia w pionie i poziomie, w komplecie zestaw mocujący		3 szt.	
117	Taśma pakowa 50/66 brązowa	wymiar 50mm x 66m. emulsyjny klej akrylowy, o wysokiej odporności na zrywanie, brązowa, przyczepna do większości powierzchni		36 szt.	
118	Taśma pakowa 50/66 przezroczysta	wymiar 50mm x 66m. emulsyjny klej akrylowy, o wysokiej odporności na zrywanie, brązowa, przyczepna do większości powierzchni		36 szt.	
119	Taśma klejąca dwustronna	uniwersalna taśma dwustronna z białej folii, szerokość 50mm, długość 5m		2 szt.	
120	Teczka do podpisu	format: A4; wykonana z twardego kartonu o grubości min. 1,9 mm i gramaturze min, 1200 g/m ² pokrytego folią polipropylenową PCV lub okleiną skóropodobną min. 19 wewnętrznych przegródek; każda przegródka posiada 3 lub 4 otwory do podglądu jej zawartości; gramatura przekładek: ok. 450g/m ² , kolor minimum 2 kolory dowolny do ustalenia przy zamówieniu		2 szt.	
121	Teczka wiązana biała wykonana z kartonu bezkwasowego 350g/m ² , grzbiet do 30mm i do 50mm	przeznaczona na dokumenty formatu A4, wykonana z kartonu bezkwasowego o gramaturze 350g/m ² , wielkość zewnętrzna wys. 315mm x szer. przód 237mm (± 5 mm w obu wymiarach), możliwość rozszerzenia grzbietu do 25-30 mm i do 50 mm		25000 szt.	
122	Teczka z gumką,	przeznaczona na dokumenty formatu A4, wykonana z transparentnego polipropylenu, zamknięcie za pomocą gumki; wewnątrz trzy klapki zabezpieczające dokumenty, kolor: minimum 4 kolory dowolny do ustalenia		50 szt.	
123	Teczka zawieszana na akta osobowe A4	wykonana z mocnego kartonu 230 g/m ² w kolorze siarczanowym z uchwytami, rozmiar A4. W komplecie powinny być identyfikatory i etykiety opisowe, przekładki na ABCD, w przegródkach mechanizm skoroszytowy, umożliwiający wpięcie dokumentów w ilości 100 szt. Wkładanie dokumentów od góry (od strony zawieszki)		100 szt.	
124	Temperówka z pojemnikiem	Solidna i trwała, metalowa temperówka z pojedynczym wejściem i praktycznym pojemnikiem. Wyposażona w wysokiej jakości ostrze strugające, wykonane ze stali nierdzewnej, mocowane przy pomocy odpornego na uszkodzenia wkrętu, wieczko pojemnika, powinno dobrze łączyć się z obudową		30 szt.	

125	Tusz do stempli	tusz do stempli gumowych i fotopolimerowych; zawartość wody maks. 37%; buteleczka wykonana z plastiku z aplikatorem; nakrętka w kolorze tuszu, pojemność butelki min. 25 ml, kolor czarny	10 szt.	
126	Tusz do stempli	tusz do stempli metalowych, kolor czerwony, buteleczka wykonana z plastiku z aplikatorem; nakrętka w kolorze tuszu, pojemność butelki min. 25 ml, kolor czerwony	5 szt.	
127	Wąsy do skoroszytu	listewka dociskowa oraz podkładka dociskowa wykonane z polipropylenu; wąsy metalowe; 4 dziurki; w opakowaniu 25 szt. kolor minimum 4 kolory dowolny do ustalenia przy zamówieniu	5 op.	
128	Zakładka indeksująca papierowa 5 kolorów 20mm x 50mm	rozmiar 20mm x 50mm±2mm; wykonane z polipropylenu lub papieru; samoprzylepne; wielorazowego użytku; możliwość pisania po zakładkach;	50 op.	
129	Zakładka indeksująca strzałka	zakładki indeksujące - strzałki pomagają skierować uwagę na określone fragmenty dokumentu i dokładnie wskazać właściwe słowo, akapit, lub liczbą w tekście. Możliwe jest wielokrotne odklejanie i ponowne przyklejanie zakładek, jak i pisanie po nich. opakowanie = zestaw składający się z zakładek w min. 4 kolorach x 24 szt. każdego koloru, w rozmiarze 12mm x 43mm (±2mm)	50 op.	
130	Zakreślacz kolorowy	zakreślacz fluorescencyjny, z tuszem na bazie wody, duża odporność na wysychanie; nie rozmazuje się; gumowe boki obudowy zapobiegają wyslizgiwaniu się zakreślacza z dłoni; końcówka ścięta; szerokość linii od 1mm do 5mm; różne kolory, mix kolorów	150 szt.	
131	Zawieszka do kluczy	plastikowa zawieszka do kluczy, zabezpieczona przezroczystą folią z okienkiem do wpisania numeru pomieszczenia, kolory, niebieski, czarny, zielony, żółty, czerwony lub mix kolorów, opakowanie 100 szt.	1 op.	
132	Zszywacz biurowy do 15 kartek	zszywa do 15 kartek, zszywki 10, pojemność magazynka 100 zszywek zszywanie klasyczne i tapicerskie, głębokość wsunięcia kartki mm.58mm, wskaźnik naładowania zszywacza, kolorystyka obudowy dowolna	30 szt.	
133	Zszywacz biurowy do 30 kartek	zszywa do 30 kartek, zszywki 24, pojemność magazynka 100 zszywek zszywanie klasyczne i tapicerskie, głębokość wsunięcia kartki mm 58mm, wskaźnik naładowania zszywacza, kolorystyka obudowy dowolna	30 szt.	
134	Zszywacz biurowy do 100 kartek	zszywa do 100 kartek, pojemność magazynka 100 zszywek zszywanie klasyczne i tapicerskie, regulowana głębokość wsunięcia kartek, kolorystyka obudowy dowolna	1 szt.	

135	Zszywki 10/5	rozmiar 10. wykonane z wysokiej jakości stali, ilość zszywanych kartek o gramaturze 80g/m ² : 15±5, op. 1000 szt.	100 op.	
136	Zszywki 24/6	rozmiar. 24/6; wykonane z wysokiej jakości stali zgodnie z normą DIN 7405 lub równoważną, ilość zszywanych kartek o gramaturze 80g/m ² do 30, op. 1000 szt.	100 op.	
137	Płyta CD 700 MB	płyta CD 700 MB Verbatim lub równoważne	50 szt.	
138	Płyta DVD 4,7GB	płyta DVD +R 4,7 GB 16x Verbatim lub równoważne	50 szt.	
139	Ręcznik papierowy	ręcznik papierowy typu Velvet lub równoważny, pakowany po 2 szt. dwuwarstwowy, 2 x 12m	20 szt.	
140	Kubek jednorazowy	kubek jednorazowy plastikowy, poj. 200 ml, op. 100 szt.	20 op.	
141	Saszetka na klucze plomba	saszetka na klucze z suwakiem, możliwość założenia plomby	1 szt.	
142	Żarówka E27	żarówka E27 LED do lampki	10 szt.	
143	Żarówka E14	żarówka E14 LED do lampki	10 szt.	
cena całkowita Σ poz. 1-143				

Uwaga: Dopuszcza się oferowanie artykułów w mniejszych opakowaniach niż wskazane w zestawieniu, pod warunkiem obliczenia i podania wartości brutto z odpowiednim uwzględnieniem całkowitej ilości artykułów określonej w danej pozycji zestawienia w odniesieniu do innego sposobu pakowania niż wskazany w zestawieniu.

- Oświadczamy, że posiadamy zdolność techniczną i zawodową oraz dysponujemy wykwalifikowanymi osobami, które zapewniają realizację zamówienia z należytą starannością w celu uzyskania odpowiedniego poziomu jakości dostaw, zgodnie z wymaganiami zamawiającego określonymi w zapytaniu ofertowym.
- Oświadczamy, że stanowię/-my wykonawcę, wobec którego nie zachodzą przesłanki wykluczenia z procedury zmierzającej do udzielenia zamówienia w drodze zapytania ofertowego, określone w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835).
- Zobowiązujemy się wykonać zamówienie sukcesywnie w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
- Zapoznaliśmy się z postanowieniami (wzorem) umowy, które udostępniono wraz z zapytaniem ofertowym, a w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do zawarcia umowy warunkach podanych we wzorze, w terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
- Przyjęliśmy do wiadomości informacje udostępnione wraz z zapytaniem ofertowym, w zakresie wynikającym z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
- Uważamy się za związanych tą ofertą w terminie do 6 sierpnia 2024 r.
- Wyrażamy zgodę na zamieszczenie przez zamawiającego na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, zawarty w ofercie danych oferenta/wykonawcy oraz ceny lub cen.

miejsowość, data

podpis elektroniczny oferenta/wykonawcy*
alternatywnie, podpis oferenta/wykonawcy

*Dokument można sporządzić w formie elektronicznej, tj. dokonać jego zapisania w formacie pdf (funkcja „zapisz jako” lub „drukuj”) i poświadczona podpisem elektronicznym w formacie PAdES (ew. XAdES) dodatkowo umieszczając infografikę e-podpisu w wyznaczonym do tego miejscu